

基板

1600.800



产品描述

材质


- 灰铸铁，研磨

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。


图面






订单信息

系统	尺寸										y	螺丝用	固定孔数量 n	孔数列数	品号	
	b ₁ x l ₁	h ±0,03	d ₁	d ₂	a	b ₂	b ₃	c	l ₂	l ₃						[mm]
L16	800 x 800	50	16	M16	300	100	300	100	100	300	16	M16	12	16 x 16	205	1600.800

应用范例







遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。