

分割定位柱的迷你分割

22110.0030



产品描述

特别适合锁附薄板。
效能于最小空间需求。

材质

- 本体
- 钢，镀锌
- 固定梢子
- 不锈钢 1.4305
- 手把
- 塑料(PA6)，黑色，无光泽的

组装

锁入迷你分割定位柱。提起旋钮，六角将会松开以便组立。
螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

操作

当使用自锁型旋钮，拉出旋钮，转30度并由一个缺口夹住。

更多信息


注意事项

不可移动的旋钮。

更多产品

- 距离调整环，适用于分割定位柱

图面



picture 1

picture 2

订单信息

尺寸								WS	弹簧荷重 ¹⁾		温度		重量	品号
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂ min	l ₃	l ₄ min		F ₁ ~	F ₂ ~	min	max.		
[mm]								[mm]	[N]		[°C]		[g]	
7	M10 x 1	25	18	34	7	7	4,5	12	5	18	-30	80	26	22110.0030

¹⁾ 统计平均值

应用范例





遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。