

定位扣件 · 自行锁固，有弹性握把

22380.0752



产品描述

快速紧固、锁定、调整、变化和和保护。在不同的部份，如各种应用运动，休闲，医疗康复和治疗仪器仪表，机械制造和工程等。快速和简易地解开平凡重复的连接。
全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542：非常稳固，沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。
弹性和人体工程学手柄，带集成式复位（锁定）。新颖，现代的专利设计。

材质

销子零件

- 不锈钢 1.4542、沉淀硬化

把手

- 塑料 (PBT/TPE)，灰色 / 橘色

操作

球体由按压门把解锁。

特性

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。


配件

可以与 EH 22400. 配合使用。

更多产品

- 定位衬套, 用单边作动球锁梢
- 定位衬套, 带有法兰, 用于球锁定销和座销
- 保持缆
- 定位衬套, 带有轴环, DIN 172 A
- 定位衬套, 无轴环, DIN 179 A

图面



不锈钢1.4542设计，具有标识记号


订单信息

尺寸				定位孔	温度		重量	剪力抵抗力, 加倍的 ¹⁾	品号						
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	min	max.	[g]	[kN]				
-0,04	+0,6				±1										
[mm]												[°C]	[g]	[kN]	
不锈钢															
10	60	12	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10	-30	80	53	100	22380.0752		

¹⁾ 抗剪力类似 DIN 50141

应用范例





遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。