

定位衬套 · 用单边作动球锁梢

22400.0924



产品描述

这种在前面有孔的设计 (图2) 适用于需要安装与表面齐平的应用。衬套用于快速且安全的定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380., EH 22400 等定位。

精确的轴环优化定心 (即板和组件的快速安装)。
所有版本都是抗腐蚀和耐磨的。


材质

- 不锈钢 1.4305

组装

这种在前面有孔的设计 (图2) 可以通过曲柄销表面扳手被安装, 或者通过销面托座扳手安装。
确保安全公差与一致的功能. 轻易地应用在不同材料. 可以使用在薄板工件上. 可用于两侧。

图面



订单信息

尺寸										WS		品号
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	WS		品号
[mm]										[mm]	[g]	
有外六角形 – 相片 3												
25	M42	50	32	65	50	26,5	38,5	13,3	21,8	36	350	22400.0924

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。