

## 定位珠螺丝 · 无头，圆球

22720.0796



### 产品描述

热塑性塑料球端推力螺丝用于压制脆弱的零件。  
也可用来定位、钳紧、绷紧和支撑表面使之无法完全平行。

### 材质

#### 珠子

- 不锈钢，硬化

#### 螺丝

- 不锈钢 1.4305

### 更多信息

#### 注意事项

珠子无防止旋转功能。  
特殊的样式欢迎咨询。


#### 参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

#### 更多产品

- 定位珠螺丝，无头，附细螺纹
- 定位珠螺丝，无头，球端和梅花槽

### 图面



### 订单信息

尺寸		球直径	WS [mm]	静态荷重能力 <sup>1)</sup> max. [kN]	温度 max. [°C]	重量 [g]	品号
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> [mm]						
圆珠子，钢或不锈钢 (相片1)，不锈钢							
M10	36,7	7	5	20	250	15	22720.0796

<sup>1)</sup> 生产力的承载说明对于不锈钢类型没有根据(除了配有热塑球的类型)。

### 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。