

螺杆适用于T螺帽 · 用于 T 型螺母的 DIN 6379

23040.0081



产品描述

螺栓在结合 T 形螺帽 DIN 508 (EH 23010./ 23020.)，夹具螺帽 DIN 6330 (EH 23070.) 以及平整华司 DIN 6340 (EH 23060.) 后，即成为完整的夹合螺栓。

These studs are characterised by the rolled thread.

材质

- 热处理钢

更多信息

参考


有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据

对于延长 b_1 尺寸 T 型螺母的螺栓也可提供。


更多产品

- 用于 T 型槽的螺帽，DIN 508
- 螺杆适用于 T 螺帽，用于长 b_1 的 T 型螺母的 DIN 6379
- 螺杆适用于 T 螺帽，带内六角，类似于 DIN 6379，用于 T 型螺母
- 轴/平垫圈，DIN 6340 热处理
- 固定螺帽，DIN 6330 (高 $1.5d$)

图面



订单信息

d	l	尺寸 [mm]	b_1	b_2	 [g]	品号
品质 10.9						
M8	40		11	20	12	23040.0081

应用范例





遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。