

## 垂直切换夹·带有垂直基座

23330.0013



## 产品描述

由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性，肘节夹具适用于广泛的用途。这些肘杆夹具可用于金属加工行业，适用于钻孔，焊接，折弯，研磨，测试和装配，也可用于木材和塑料行业的胶合，钻孔，切割和铣削夹具。

肘节式夹具的“肘节”原理允许夹具大而快地打开。如果夹具松开时，工件可不受阻碍的被取出。大功率传动通过低手力产生最大夹持力。夹具是自锁的，它们保持锁定，抵抗加工部件时产生的力。

肘节式夹具由高质量的部件制成，设计用于连续使用。

耐油的符合人体工程学的双组分手柄，抓握面积增加，表面柔软，易于使用。

快速可调的夹紧螺钉由保持器提供。

## 材质

## 夹具

- 钢，镀锌，钝化

## 铆钉

- 不锈钢

## 把手

- 塑胶

## 夹持螺丝

- 钢，回火，镀锌

## 紧固帽盖


- 橡胶，黑色

## 更多信息


## 参考

作为配件的替换夹合螺丝，在网路商店上有提供。


图面




23330.0013




23330.0014




23330.0015



23330.0016





23330.0017



订单信息

公称尺寸	夹持螺丝	尺寸																	夹持力		α	min max.	[g]	品号				
		d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>					l <sub>9</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	
	[mm]	[mm]																	[kN]		[°C]							
3	M6 x 35	5,5	21	6	5	144,5	38	12	11,5	19,5	28,5 - 32	30	78	80	52	11	25	6	20	32	12,5	0,8	1,2	60°	-10	80	197	23330.0013

配件

	d <sub>2</sub> [mm]	 [g]	品号
<b>Clamping screw (spare part of toggle clamp)</b>			
	M 6 x 35	16	23330.9003

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。