

偏心快速夹具 · 有螺丝

23390.0120



产品描述

用在快速和解开夹具和松开工件。
当使用可调式设计(相片2)，移动杆的位置可被移动。

材质

轴承垫片

- 热塑性POM，强化玻璃纤维

把手

- Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005

内部零件

- 钢，镀锌

螺丝

- 钢，镀锌

调整螺帽

- 钢，镀锌

图面



订单信息

尺寸									行程 s 在把手 90° 的位置 [mm]	温度 max. [°C]	重量 [g]	品号
l	d ₂	h ₁ max. 在夹持位置内	d ₃	d ₄	h ₂ max.	调整范围 h ₃ min	b	[mm]				
公螺纹, 可调整式 – 相片 2, 钢												
82	M8	25	20	25	19,5	2,5	20	1	80	145	23390.0120	

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。