

## 调整式把手 · 带有夹合螺丝

24410.3463



### 产品描述

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

### 材质

#### 把手

- 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面

#### 内部零件

- 钢、染黑、品质 5.8

#### 螺丝

- 钢、染黑、品质 5.8

### 操作

藉由举起控制杆, 锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时, 细齿将自动重新啮合。

### 更多信息

#### 注意事项

螺丝可以替换。


#### 参考

球头版本(图3)可与推力塑胶零件(EH 22570.)组合。

#### 更多产品

- 推力脚座, 塑胶

### 图面



### 订单信息

尺寸											[g]	品号	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> +0,05	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>			
球形头 - 相片 3, 银													
18	M10	32	13,5	7,8	31	6,5	3	45	62	4,3	132	24410.3463	

## 遵守

### 符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

### 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。