

## Tommy 螺丝 · DIN 6304 有固定梢

24490.0120



### 产品描述

此版本的销是被压入的。

### 材质

- 切削钢，染黑，压力柄硬化，移动梢以弹簧保持之

### 更多信息


#### 参考

用于推力衬垫 DIN 6311 类型S的推力点，EH 22560


#### 更多产品

- 推力脚座，DIN 6311 和低型

### 图面



picture 1



picture 2

\* to ease assembly the DIN 6304 specification has been completed by r

### 订单信息

尺寸											$\alpha$ min		品号
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>				
[mm]												[g]	
有推力衬垫，DIN 6311，型式F – 相片 2													
M20	75	30	16	15,5	40	28	140	55	80,5		4°	573	24490.0120

## 遵守

### 符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

### 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。