

## 平压花姆指螺帽 · DIN 653

24770.0100



### 产品描述

所有滚花螺丝是整体都有螺纹的一体成型制品 (DIN-代号 A)。

### 材质


- 钢、染黑、品质 5.8

### 更多信息

### 注意事项

根据 DIN 规范，压花的间距和深度也不同。

### 图面



### 订单信息

| 尺寸             |    | [mm] | d <sub>2</sub> | k   | [g] | 品号         |
|----------------|----|------|----------------|-----|-----|------------|
| d <sub>1</sub> | l  |      |                |     |     |            |
| 钢              |    |      |                |     |     |            |
| M4             | 25 |      | 16             | 3,5 | 7,1 | 24770.0100 |

## 遵守

### 符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

### 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。