

SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3002.040



产品描述

SIMPLEX 3002系列的每一侧都配有复合橡胶嵌件。† 其他的中硬橡胶嵌件（3202系列）绝对是最畅销的产品。超低磨损，冲击缓冲且无异味，与传统的橡胶锤相比，它的使用寿命更长。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。该版本的尺寸从D30mm到D80mm不等，可以作为八角锤（3002.081，3002.100），并带有橡胶嵌件和“立式”（3022.261）。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌在兩側均帶有復合橡膠內襯（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）。
- 鑄鐵外殼，帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性能。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域帶有雙層清漆（耐髒）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸产品，也可用作为大锤和 D60mm 和 D80mm 带橡胶入子和支座。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手（3002.082）。

应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 铺路的路边石镶嵌, 石造工程 / 楼梯设置, 栅栏建造, 鹰架结构, 帐篷结构, 组合屋结构, 木工作业, 維護和維修工作

材质

把手

- 木材

入子

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
40	115	325	660	4030618300052	AAA905c002	21-04-09-16	3002.040

应用范例







遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。