

SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft / TPE-mid; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3013.040



产品描述

SIMPLEX 3013系列可与TPE-soft / TPE-mid的插入件组合一起使用。两个插入件都是热塑性弹性体，不会留下任何颜色损伤，或者-与传统的橡胶槌不同-没有任何不希望出现的黑色损伤。

蓝色TPE-soft插入件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔软的插入件，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。

灰色，中等硬度的TPE-mid插入件（3203系列）可提供比复合橡胶插入件（3202系列）更大的冲击力。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本的尺寸从D30mm到D80mm不等。D80mm版本还可以提供额外的短把手（3013.082）。

产品特点：

- SIMPLEX软面槌具有TPE-soft（蓝色，柔软，无磨损）/ TPE-mid（灰色，中硬，无磨损）的插入组合。
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm至D80mm的尺寸。
- D80mm版本还可以提供额外的短把手（3013.082）。

应用区域

天然石材设置，石造工程 / 楼梯设置，石墙建造，家具组装，窗户与门的结构，接合作业，设置预制墙，定位梁

材质

把手

- 木材

入子 1

- TPE 软，蓝色
- 不毁损的
- 软的

入子 2

- TPE 中，灰色
- 不毁损的
- 中硬

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
40	115	325	620	4030618300618	AAA905c002	21-04-09-16	3013.040

应用范例









遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。