

## SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft / TPE-mid; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

3013.082



## 产品描述

这款SIMPLEX软面锤的把手比一般锤子的更短。完整的设计，可以防止手柄掉落到地上——比如在铺路工作时。

SIMPLEX 3013系列可与TPE-soft / TPE-mid的插入件组合一起使用。两个插入件都是热塑性弹性体，不会留下任何颜色损伤，或者-与传统的橡胶槌不同-没有任何不希望黑色损伤。

蓝色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔软的插件，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。

灰色，中等硬度的TPE-mid插入件（3203系列）可提供比复合橡胶插入件（3202系列）更大的冲击力。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

形状符合人体工学的高品质减震木质把手，把手长度比一般的更短，在握把部位还涂有双层漆，因此不易污染。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

产品特点:

- SIMPLEX D80mm 软面槌具有TPE-soft (蓝色, 柔软, 无磨损) / TPE-mid (灰色, 中硬, 无磨损) 的插入组合。
- 更短的把手, 并且不脱落。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質, 減震, 符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆 (耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新, 從而大大節省了成本和資源。

## 应用区域

天然石材设置, 石造工程 / 楼梯设置, 石墙建造, 家具组装, 窗户与门的结构, 接合作业, 设置预制墙, 定位梁

## 材质

## 把手

- 木材

## 入子 1

- TPE 软, 蓝色
- 不毁损的
- 软的

## 入子 2

- TPE 中, 灰色
- 不毁损的
- 中硬

## 外壳

- 铸铁

## 订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	Handle version	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	175 x 325	extra short	2660	4030618312895	AAA905c002	21-04-09-16	3013.082

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

## 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。