

## SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft / nylon; with cast iron housing and high-quality wooden handle

### 3018.050



#### 产品描述

SIMPLEX 3018系列可与TPE-soft /尼龙的插件组合一起使用。  
蓝色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔软的插件，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望出现的黑色痕迹。  
尼龙嵌件（3208系列）具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩裂。此外，它还耐油脂。  
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。  
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

#### 产品特点:

- SIMPLEX软面槌，具有TPE-soft（蓝色，柔软，无磨损）/尼龙（白色，硬，非常耐磨，即使在零下温度下也不会崩裂），抗油和油脂的插入物组合
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

#### 应用区域

接合作业, 展台搭建, 家具组装, 原型设计, 锋利边缘的工件组装, 板金成形

#### 材质

##### 把手

- 木材

##### 入子 1

- TPE 软，蓝色
- 不毁损的
- 软的

##### 入子 2

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

##### 外壳

- 铸铁

#### 订单信息

Ø	尺寸	长 x 宽 x 高	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
50	135 340	340 x 135 x 50	1060	4030618305637	AAA905c002	21-04-09-16	3018.050

#### 遵守

##### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

##### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

##### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。