

## SIMPLEX 软面锤 · TPE-mid / rubber composition; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3023.030



### 产品描述

SIMPLEX 3023系列可与TPE中/复合橡胶的嵌件组合一起使用。  
中硬橡胶插入件 (3202系列) 具有超低磨损, 抗冲击缓冲和无味的特性, 比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

灰色TPE-mid插入件 (3203系列) 可提供与黑色橡胶插入件相当的冲击力。所不同的是, 它不会留下任何不希望有的黑色污迹。

外壳由铸铁制成, 带有集成的手柄保护套, 可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型, 在握把区域具有双层清漆, 因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理, 所有组件都是可更换的, 可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本包含从 D30mm 到 D80mm 的尺寸产品, D60mm 和 D80mm 的尺寸产品还提供带支座的橡胶入子。D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3023.082)。

产品特点:

- SIMPLEX软面锤, 采用TPE-mid (灰色, 中硬, 无磨损) / 复合橡胶 (黑色, 中硬, 冲击缓冲, 无味, 低磨损) 的嵌件组合。
- 铸钢外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质, 减震, 符合人体工程学的木柄; 握把区域涂有双层清漆 (耐污垢)。
- 所有零件都可以更换/翻新, 从而大大节省了成本和资源。
- 此版本包含从 D30mm 到 D80mm 的尺寸产品, D60mm 和 D80mm 的尺寸产品还提供带支座的橡胶入子。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3023.082)。

### 应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 石造工程 / 楼梯设置, 天然石材设置

### 材质

#### 把手

- 木材

#### 入子 1

- TPE 中, 灰色
- 不损坏的
- 中硬

#### 入子 2

- 合成橡胶, 黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

#### 外壳

- 铸铁

### 订单信息

∅	—	—	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	90	295	295 x 90 x 30	340	4030618302308	AAA905c002	21-04-09-16	3023.030

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质, 例如钽、锡、金或钨。