

SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition; with aluminium housing and high-quality wooden handle
3102.060

产品描述

SIMPLEX 3102系列的两侧均配有复合橡胶嵌件。这种中等硬度的橡胶嵌件（3202系列）绝对是最畅销的产品。超低磨损，冲击缓冲且无异味，与传统的橡胶锤相比，它的使用寿命更长。带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳，使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。这使得处理容易破裂的材料变得容易。高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌在两侧均带有复合橡胶内衬（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）。
- 带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力（对易碎材料的理想工作）。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 尺寸从D30mm到D60mm。

应用区域

园艺与景观美化，路面铺砌，铺路的路边石镶嵌，石造工程 / 楼梯设置，栅栏建造，鹰架结构，帐篷结构，组合屋结构，木工作业，维护和维修工作

材质

把手

- 木材

入子

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

外壳

- 铝

订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	405 x 150 x 60	980	4030618300397	AAA905c002	21-04-09-16	3102.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。