

BASEPLEX 入子·尼龙，白色

3988.050



产品描述

BASEPLEX尼龙插入件（3988系列），其硬度大约为1.75 Shore D是一个额外的硬质刀片。白色的插入物比红色的插入物稍硬，并提供更高的耐磨性。它是耐油和耐油脂的。该插件的尺寸范围从D25mm到D50mm。

产品特点:


- BASEPLEX尼龙插件.
- 白色的.
- 硬的.
- 耐磨.
- 耐油脂.
- 尺寸从D25mm到D50mm.

材质

入子

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
50	55 x 55 x 32	70	4030618304258	AAA905c002	21-04-91-06	3988.050

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。