


## 分割定位柱精实的 · 含六角形轴环 EH 22110.



### 产品描述

分割定位目的。  
含锁/不含锁具有相同高度。  
由于螺栓缩回,分割定位柱可以完全被锁入。

### 材质

- 本体**
- 钢, 染黑
  - 不锈钢 1.4305
- 固定梢子**
- 钢, 硬化
  - 不锈钢 1.4305, 镀镍
- 手把**
- 塑料(PA6), 黑色, 无光泽的
  - Thermoplast PA 6, red, dull

### 组装

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

### 更多信息


### 注意事项

不可移动的旋钮。  
螺帽必须个别购买。

### 更多产品

- 支持座, 用于分割螺栓和分割定位柱, 压铸
- 定位衬套, 适用于分割螺栓和分割定位柱
- 距离调整环, 适用于分割定位柱

### 图面



### 订单信息

尺寸											WS	弹簧荷重 <sup>1)</sup>		温度		重量	品号
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min	max.		
[mm]											[mm]	[N]		[°C]		[g]	
with knob, black – 相片 1, 钢																	
4	M 8 x 1	4	16	-	-	35,0	16	5	-	-	10	4,5	12,0	-30	80	10	22110.0103
4	M 8 x 1	6	16	-	-	35,0	16	5	-	-	10	4,0	12,5	-30	80	10	22110.0104
5	M10 x 1	5	19	-	-	40,0	18	6	-	-	12	5,0	15,0	-30	80	18	22110.0106
5	M10 x 1	8	19	-	-	40,0	18	6	-	-	12	5,0	18,0	-30	80	18	22110.0107
6	M12 x 1,5	6	23	-	-	48,0	22	6	-	-	14	6,5	19,0	-30	80	29	22110.0109
6	M12 x 1,5	9	23	-	-	48,0	22	6	-	-	14	6,0	25,0	-30	80	29	22110.0110
8	M16 x 1,5	8	28	-	-	58,0	26	8	-	-	17	8,5	26,0	-30	80	62	22110.0112
8	M16 x 1,5	12	28	-	-	58,0	26	8	-	-	17	8,5	28,0	-30	80	62	22110.0113
10	M16 x 1,5	12	28	-	-	58,0	26	8	-	-	17	9,5	38,0	-30	80	63	22110.0115
12	M20 x 1,5	15	33	-	-	67,0	33	10	-	-	22	11,5	40,0	-30	80	128	22110.0116
16	M24 x 2	20	33	-	-	78,5	38	12	-	-	27	13,0	54,0	-30	80	203	22110.0117

<sup>1)</sup> 统计平均值

d <sub>1</sub> -0,02 -0,05	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min	d <sub>3</sub>	尺寸							WS [mm]	弹簧荷重 <sup>1)</sup>		温度		重量 [g]	品号
				d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min	max.		
[mm]											[N]		[°C]		[g]		
<b>with knob, red – 相片 1, 钢</b>																	
4	M 8 x 1	4	16	-	-	35,0	16	5	-	-	10	4,5	12,0	-30	80	10	22110.2103
4	M 8 x 1	6	16	-	-	35,0	16	5	-	-	10	4,0	12,5	-30	80	11	22110.2104
5	M10 x 1	5	19	-	-	40,0	18	6	-	-	12	5,0	15,0	-30	80	18	22110.2106
5	M10 x 1	8	19	-	-	40,0	18	6	-	-	12	5,0	18,0	-30	80	18	22110.2107
6	M12 x 1,5	6	23	-	-	48,0	22	6	-	-	14	6,5	19,0	-30	80	30	22110.2109
6	M12 x 1,5	9	23	-	-	48,0	22	6	-	-	14	6,0	25,0	-30	80	29	22110.2110
8	M16 x 1,5	8	28	-	-	58,0	26	8	-	-	17	8,5	26,0	-30	80	62	22110.2112
8	M16 x 1,5	12	28	-	-	58,0	26	8	-	-	17	8,5	28,0	-30	80	64	22110.2113
10	M16 x 1,5	12	28	-	-	58,0	26	8	-	-	17	9,5	38,0	-30	80	65	22110.2115
12	M20 x 1,5	15	33	-	-	71,5	33	10	-	-	22	11,5	40,0	-30	80	117	22110.2116
16	M24 x 2	20	33	-	-	78,5	38	12	-	-	27	13,0	54,0	-30	80	202	22110.2117
<b>无手把 – 相片 2, 钢</b>																	
4	M 8 x 1	4	-	M3	7	-	16	5	4,5	2,5	10	4,5	12,0	-	250	9	22110.0143
4	M 8 x 1	6	-	M3	7	-	16	5	4,5	2,5	10	4,0	12,5	-	250	9	22110.0144
5	M10 x 1	5	-	M4	8	-	18	6	5,5	3,0	12	5,0	15,0	-	250	16	22110.0146
5	M10 x 1	8	-	M4	8	-	18	6	5,5	3,0	12	5,0	18,0	-	250	17	22110.0147
6	M12 x 1,5	6	-	M5	9	-	22	6	7,0	3,5	14	6,5	19,0	-	250	25	22110.0149
6	M12 x 1,5	9	-	M5	9	-	22	6	7,0	3,5	14	6,0	25,0	-	250	26	22110.0150
8	M16 x 1,5	8	-	M6	10	-	26	8	8,5	4,0	17	8,5	26,0	-	250	54	22110.0152
8	M16 x 1,5	12	-	M6	10	-	26	8	8,5	4,0	17	8,5	28,0	-	250	55	22110.0153
10	M16 x 1,5	12	-	M6	10	-	26	8	8,5	4,0	17	9,5	38,0	-	250	56	22110.0155
12	M20 x 1,5	15	-	M6	12	-	33	10	8,5	4,0	22	11,5	40,0	-	250	111	22110.0156
16	M24 x 2	20	-	M8	15	-	38	12	11,5	5,0	27	13,0	54,0	-	250	193	22110.0157
<b>with knob, black – 相片 1, 不锈钢</b>																	
4	M 8 x 1	4	16	-	-	35,0	16	5	-	-	10	4,5	12,0	-30	80	10	22110.0203
4	M 8 x 1	6	16	-	-	35,0	16	5	-	-	10	4,0	12,5	-30	80	10	22110.0204
5	M10 x 1	5	19	-	-	40,0	18	6	-	-	12	5,0	15,0	-30	80	18	22110.0206
5	M10 x 1	8	19	-	-	40,0	18	6	-	-	12	5,0	18,0	-30	80	18	22110.0207
6	M12 x 1,5	6	23	-	-	48,0	22	6	-	-	14	6,5	19,0	-30	80	29	22110.0209
6	M12 x 1,5	9	23	-	-	48,0	22	6	-	-	14	6,0	25,0	-30	80	29	22110.0210
8	M16 x 1,5	8	28	-	-	58,0	26	8	-	-	17	8,5	26,0	-30	80	62	22110.0212
8	M16 x 1,5	12	28	-	-	58,0	26	8	-	-	17	8,5	28,0	-30	80	62	22110.0213
10	M16 x 1,5	12	28	-	-	58,0	26	8	-	-	17	9,5	38,0	-30	80	63	22110.0215
12	M20 x 1,5	15	33	-	-	67,0	33	10	-	-	22	11,5	40,0	-30	80	128	22110.0216
16	M24 x 2	20	33	-	-	78,5	38	12	-	-	27	13,0	54,0	-30	80	203	22110.0217
<b>with knob, red – 相片 1, 不锈钢</b>																	
4	M 8 x 1	4	16	-	-	35,0	16	5	-	-	10	4,5	12,0	-30	80	10	22110.2203
4	M 8 x 1	6	16	-	-	35,0	16	5	-	-	10	4,0	12,5	-30	80	11	22110.2204
5	M10 x 1	5	19	-	-	40,0	18	6	-	-	12	5,0	15,0	-30	80	18	22110.2206
5	M10 x 1	8	19	-	-	40,0	18	6	-	-	12	5,0	18,0	-30	80	18	22110.2207
6	M12 x 1,5	6	23	-	-	48,0	22	6	-	-	14	6,5	19,0	-30	80	30	22110.2209
6	M12 x 1,5	9	23	-	-	48,0	22	6	-	-	14	6,0	25,0	-30	80	29	22110.2210
8	M16 x 1,5	8	28	-	-	58,0	26	8	-	-	17	8,5	26,0	-30	80	62	22110.2212
8	M16 x 1,5	12	28	-	-	58,0	26	8	-	-	17	8,5	28,0	-30	80	64	22110.2213
10	M16 x 1,5	12	28	-	-	58,0	26	8	-	-	17	9,5	38,0	-30	80	65	22110.2215
12	M20 x 1,5	15	33	-	-	71,5	33	10	-	-	22	11,5	40,0	-30	80	117	22110.2216
16	M24 x 2	20	33	-	-	78,5	38	12	-	-	27	13,0	54,0	-30	80	202	22110.2217
<b>无手把 – 相片 2, 不锈钢</b>																	
4	M 8 x 1	4	-	M3	7	-	16	5	4,5	2,5	10	4,5	12,0	-	250	9	22110.0243
4	M 8 x 1	6	-	M3	7	-	16	5	4,5	2,5	10	4,0	12,5	-	250	9	22110.0244
5	M10 x 1	5	-	M4	8	-	18	6	5,5	3,0	12	5,0	15,0	-	250	16	22110.0246
5	M10 x 1	8	-	M4	8	-	18	6	5,5	3,0	12	5,0	18,0	-	250	17	22110.0247
6	M12 x 1,5	6	-	M5	9	-	22	6	7,0	3,5	14	6,5	19,0	-	250	25	22110.0249
6	M12 x 1,5	9	-	M5	9	-	22	6	7,0	3,5	14	6,0	25,0	-	250	26	22110.0250
8	M16 x 1,5	8	-	M6	10	-	26	8	8,5	4,0	17	8,5	26,0	-	250	54	22110.0252

<sup>1)</sup> 统计平均值


d <sub>1</sub> -0,02 -0,05	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min	尺寸								WS [mm]	弹簧荷重 <sup>1)</sup>		温度		重量 [g]	品号
			d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min	max.		
[mm]											[N]		[°C]		[g]		
8	M16 x 1,5	12	-	M6	10	-	26	8	8,5	4,0	17	8,5	28,0	-	250	55	<a href="#">22110.0253</a>
10	M16 x 1,5	12	-	M6	10	-	26	8	8,5	4,0	17	9,5	38,0	-	250	56	<a href="#">22110.0255</a>
12	M20 x 1,5	15	-	M6	12	-	33	10	8,5	4,0	22	11,5	40,0	-	250	111	<a href="#">22110.0256</a>
16	M24 x 2	20	-	M8	15	-	38	12	11,5	5,0	27	13,0	54,0	-	250	193	<a href="#">22110.0257</a>

<sup>1)</sup> 统计平均值

## 配件

	尺寸		扳手尺寸	重量 [g]	品号
	d <sub>2</sub> [mm]				
<b>Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢</b>					
	M 8 x 1		13	2,7	<a href="#">22120.0114</a>
	M10 x 1		16	5,2	<a href="#">22120.0115</a>
	M12 x 1,5		18	7,5	<a href="#">22120.0116</a>
	M16 x 1,5		24	15,0	<a href="#">22120.0118</a>
	M20 x 1,5		30	32,0	<a href="#">22120.0120</a>
	M24 x 2		36	58,0	<a href="#">22120.0122</a>
<b>Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢</b>					
	M 8 x 1		13	2,7	<a href="#">22120.0514</a>
	M10 x 1		16	5,2	<a href="#">22120.0515</a>
	M12 x 1,5		18	7,5	<a href="#">22120.0516</a>
	M16 x 1,5		24	15,0	<a href="#">22120.0518</a>
	M20 x 1,5		30	32,0	<a href="#">22120.0520</a>
	M24 x 2		36	58,0	<a href="#">22120.0522</a>

## 应用范例



## 遵守

For detailed compliance information please select the desired article number.