

SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft; with cast iron housing and high-quality wooden handle

EH 3001.



产品描述

SIMPLEX 3001系列的每一侧都配有蓝色TPE-soft插件 (3201系列)。该刀片是SIMPLEX系列中最柔软的刀片，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望有的黑色痕迹。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D80mm不等。D80 mm 版本还可以提供额外的短把手 (3001.082)。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌球，兩側均帶有TPE軟質插入物（藍色，柔軟，無磨損，強烈的衝擊緩衝）。
- 鑄鐵外殼，帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握柄區域帶有雙層燕麥漆（耐髒）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D80mm的尺寸。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3001.082)。

应用区域

对于非常精密的材料，园艺与景观美化，地板贴砖，天然石材设置，家具组装，石墙建造，窗户与门的结构，接合作业

材质

把手

- 木材

入子

- TPE 软，蓝色
- 不毁损的
- 软的

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	90	295	295 x 90 x 30	350	4030618300007	AAA905c002	21-04-09-16	3001.030
40	115	325	325 x 115 x 40	610	4030618300014	AAA905c002	21-04-09-16	3001.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1070	4030618300021	AAA905c002	21-04-09-16	3001.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1460	4030618300038	AAA905c002	21-04-09-16	3001.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2775	4030618312277	AAA905c002	21-04-09-16	3001.080

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。