

## SIMPLEX 软面锤 · TPE-mid; with cast iron housing and high-quality wooden handle

EH 3003.



### 产品描述

SIMPLEX 3003系列在两侧均配有TPE-mid插件。  
灰色，中等硬度的插入件（3203系列）可提供与复合橡胶制成的黑色插入件（3202系列）相当的冲击力。所不同的是，它不会留下任何不希望有的黑色污迹。  
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。  
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。  
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。  
此版本的尺寸从D30mm到D80mm不等。D80mm版本还可以提供额外的短把手（3003.082）。

#### 产品特点:

- SIMPLEX软面槌在两侧均带有TPE中衬（灰色，中等硬度，无磨损）。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D80mm的尺寸。
- D80mm版本还可以提供额外的短把手（3003.082）。

#### 应用区域

用于精密材料，天然石材设置，园艺与景观美化，石墙建造，家具组装，地板贴砖，路面铺砌，石造工程 / 楼梯设置，窗户与门的结构，接合作业

#### 材质

##### 把手

- 木材

##### 入子

- TPE 中，灰色
- 不毁损的
- 中硬

##### 外壳

- 铸铁

### 订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	90	295	295 x 90 x 30	335	4030618300090	AAA905c002	21-04-09-16	3003.030
40	115	325	325 x 115 x 40	600	4030618300106	AAA905c002	21-04-09-16	3003.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1070	4030618300113	AAA905c002	21-04-09-16	3003.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1420	4030618300120	AAA905c002	21-04-09-16	3003.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2745	4030618312284	AAA905c002	21-04-09-16	3003.080

应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。