

SIMPLEX 软面槌，50 至 40 · Superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle

EH 3007.



产品描述

这款SIMPLEX软面槌带有D40mm外壳内置的特殊D50mm刀片。接触面过大，可在对带有敏感表面的工件进行轻柔加工时提供最大的保护。
该型号的两侧均配有超塑插件（3207.051）。这款Halder畅销产品是中硬塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌在两侧均带有超塑插件（白色，中等硬度，非常耐用）。
- D40mm外壳内建有超大尺寸的D50mm接触面：在敏感表面上工作时提供最大保护。
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。

应用区域

轻量 / 精密工件的定位和调整, 原型设计, 家具组装, 镶嵌贴面, 在敏感环境中驾驶配件, 软垫安装工 / 皮革制件工, 砍掉软垫家具, 松开夹子

材质

把手

- 木材

入子

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	长	宽	尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高	重量 [g]	GTIN	ecl@ss 10.1	品号 ¹⁾
50	120	330		330 x 110 x 50	680	4030618305569	21-04-09-16	3007.051

¹⁾ 此木槌镶嵌了 Ø50 的特殊嵌件在 Ø40 的外壳中。

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。