

SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft / superplastic; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

EH 3017.



产品描述

这款SIMPLEX软面锤的把手比一般锤子的更短。完整的设计，可以防止手柄掉落到地上。SIMPLEX 3017系列可与TPE-soft / superplastic的嵌件组合一起使用。蓝色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔软的插件，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望黑色痕迹。超塑性插入件（3207系列）比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。形状符合人体工学的高品质减震木质把手，把手长度比一般的更短，在握把部位还涂有双层漆，因此不易污染。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

- 产品特点:
- SIMPLEX D80mm 软面槌具有TPE-soft (蓝色, 柔软, 无磨损) /超塑性 (白色, 中等硬度, 非常耐用) 的插入件组合。
 - 更短的把手, 并且不脱落。
 - 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
 - 高品质, 减震, 符合人体工程学的木柄; 握把区域涂有双层清漆 (耐污垢)。
 - 所有零件都可以更换/翻新, 从而大大节省了成本和资源。

应用区域

地板贴砖 在天然石头上工作, 接合作业, 门结构, 家具组装, 在敏感环境中驾驶配件

材质

把手

- 木材

入子 1

- TPE 软, 蓝色
- 不毁损的
- 软的

入子 2

- 超级塑胶, 白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	Handle version	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	325 x 175 x 80	extra short	2635	4030618312901	AAA905c002	21-04-09-16	3017.082

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。