

SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition, with "Stand-Up"; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle EH 3022.



产品描述

这款SIMPLEX软面锤的把手比一般锤子的更短。完整的设计，可以防止手柄掉落到地上——比如在铺路工作时。

SIMPLEX 3022系列的两侧均配有复合橡胶嵌件。

这种中等硬度的橡胶嵌件（3202系列）绝对是最畅销的产品。超低磨损，冲击缓冲且无异味，与传统的橡胶锤相比，它的使用寿命更长。Halder现在进一步开发了该畅销产品：具有“竖立”形状的橡胶嵌件（3202.260）具有独创的形状，使锤子可以牢固地站立在其头部上，并减少了弯腰的需要，从而可以在更符合人体工程学和背部友善的方式。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

形状符合人体工学的高品质减震木质把手，把手长度比一般的更短，在握把部位还涂有双层漆，因此不易污染。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

产品特点：

Halder最畅销产品的进一步发展：具有“立式”（3202.260）的橡胶嵌件可确保背部友好的工作并减少弯腰的需要。

- SIMPLEX D80mm 软面锤通过复合橡胶/复合橡胶插入件组合而成，具有“立式”（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）。
- 更短的把手，并且不脱落。
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。

应用区域

园艺与景观美化，路面铺砌，铺路的路边石镶嵌，石造工程 / 楼梯设置，栅栏建造，鹰架结构，帐篷结构，组合屋结构，木工作业，保养作业/维修

材质

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡胶，黑色，带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	Handle version	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	325 x 175 x 80	extra short	2820	4030618312949	AAA905c002	21-04-09-16	3022.282

遵守**符合 RoHS**

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。