

## SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition, with "Stand-Up" / Soft metal; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

### EH 3029.



#### 产品描述

这款SIMPLEX软面锤的把手比一般锤子的更短。完整的设计，可以防止手柄掉落到地上。SIMPLEX 3029系列包括复合橡胶/软金属的嵌件组合。具有“站立”（3202.260）形状的橡胶嵌件具有独特的造型，使锤子可以牢固地站立在其头部上，并减少了弯腰的需要，从而可以以更符合人体工程学和背部友善的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性，冲击缓冲性和无臭味，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。银色软金属插入件（3209系列）由铝制成，坚硬，耐热，可替代经典的铅锤。外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。形状符合人體工學的高品質減震木質把手，把手長度比一般的更短，在握把部位還塗有雙層漆，因此不易污染。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

#### 产品特点:

- 带有“立式”（3202.260）的橡胶插件可确保背部友好的工作并减少弯腰的需要。
- SIMPLEX D80mm 软面槌通過複合橡膠與“直立”（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/軟金屬（銀，硬，耐熱）的插入物組合製成。
- 更短的把手，並且不脫落。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 柔軟的金屬插件由鋁製成，代替了標準的鉛錘。

#### 应用区域

模具结构, 工廠建設, 汽车和卡车行业的组装与维修

#### 材质

##### 把手

- 木材

##### 入子 1

- 合成橡胶，黑色，带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

##### 入子 2

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

##### 外壳

- 铸铁

#### 订单信息

Ø	—	—	尺寸		Handle version	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			长 x 宽 x 高	[mm]						
80	175	325	325 x 175 x 80		extra short	3450	4030618312994	AAA905c002	21-04-09-16	3029.282

**遵守****符合 RoHS**

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

**不含 SVHC 物质**

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

**不含 65 号提案物质**

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**不含冲突矿物**

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。