

## SIMPLEX铝外壳

EH 3122.



## 产品描述

SIMPLEX铝制外壳（3122系列）的重量轻，可以在敏感工件和易碎材料上以极高的精度进行加工。用户自行调节冲击力。另一个优点是，轻巧的软面槌可以很容易地在皮带环中随身携带。外壳坚固且具有减震效果，非常耐用，并具有出色的抗断裂性-尤其要归功于其耐磨的粉末涂层。它带有一个集成的手柄保护套，可在发生误击时保护手柄，适用于尺寸从D30mm至D60mm的SIMPLEX软面槌。铝制外壳中不得安装铜或软金属制成的插入件！

重量极轻，对锤头高精度夹紧。使用铝合金夹套的软面锤适用于精细工件。

产品特点:

- SIMPLEX铝製外殼
- 重量輕，可在易碎的敏感工件/材料上進行精確加工
- 用戶確定衝擊力
- 輕巧的軟面槌易於在皮帶環中隨身攜帶
- 帶有集成的手柄保護套
- 優異的抗斷裂性
- 無碎屑
- 減震
- 帶有耐磨粉末塗料
- 非常耐用
- 適用於D30mm至D60mm的SIMPLEX軟面槌
- 鋁製外殼中不得安裝銅或軟金屬製成的插入件！

## 材质

外壳

- 铝

## 组装

塑胶套铜锤头和软金属锤头不能被使用在铝合金夹套上！

## 更多信息

## 注意事项

包含螺丝和螺帽。

## 订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	procl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	52,0 x 32 x 61	90	4030618301363	EAB585c005	21-04-92-30	3122.030
40	74,0 x 54 x 98	170	4030618301370	EAB585c005	21-04-92-30	3122.040
50	97,5 x 74 x 50	330	4030618301387	EAB585c005	21-04-92-30	3122.050
60	108,4 x 74 x 64	395	4030618301394	EAB585c005	21-04-92-30	3122.060

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

## 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。