

SECURAL plus soft-face mallet • break-proof head and handle made from one piece of steel, rectangular inserts, with special handle end EH 3380.



产品描述

SECURAL Plus 是 SECURAL 软面锤的进一步发展：特殊形状的把手末端非常适合压入橡胶密封件。根据置放把手末端的方式，可得到一个较窄的或非常宽的表面，从而可以压入不同尺寸的密封件。中等硬度的、略微突出的聚氨酯冲击入子可以更换。与敲击面的弹性性能相结合，对槌头质量与钢丸质量的比例进行了最佳匹配，确保实现最大的反弹缓冲。这样在工作时既能保护关节，同时也达到很高的冲击力。纵向焊接的外壳确保了槌头和把手之间的连接绝对牢不可破。

产品特点:

- 具有特殊形状的把手末端用于压入各种尺寸的橡胶密封件。
- 略微突出的中等硬度可更换长方形冲击入子由聚氨酯材质制成。
- 实现了噪声抑制和完全无反弹力的工作。
- 冲击力很大，但重量很轻。
- 基于纵向焊接的外壳，槌头和把手之间的连接绝对牢不可破。

应用区域

装配玻璃，放置铝板和塑料板，压入橡胶密封件

材质



版本

- 坚固的钣金外壳附人体工学形橡胶把手

入子

- 优力胶，黄色，四方形
- 中硬
- 噪声抑制
- 冲击缓冲
- 耐磨

订单信息

长 x 宽		尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30 x 40	117	325	325 x 117 x 32	680	4030618312819	AAA905c002	21-04-09-16	3380.140

应用范例







遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。