

SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle EH 3701.



产品描述

SIMPLEX 3701系列的每一侧都配备有蓝色TPE软插件（3201系列）。该刀片是SIMPLEX系列中最柔软的刀片，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望有的黑色痕迹。黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D80mm不等。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌球的两侧均带有TPE软质插入物（蓝色，柔软，无损伤，强烈的冲击缓冲）。
- 坚固的增强型铸钢外壳通过增加重量增加了冲击力。
- 异常坚固耐用的玻璃纤维手柄，带有防滑手柄，无机（对湿气不敏感）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm至D80mm的尺寸。

应用区域

对于非常精密的材料，园艺与景观美化，地板贴砖，天然石材设置，家具组装，石墙建造，窗户与门的结构，接合作业

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子

- TPE 软，蓝色
- 不毁损的
- 软的

外壳

- 强化铸铁，黑色

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	90	300	300 x 90 x 34	450	4030618303329	AAA905c002	21-04-09-16	3701.030
40	115	325	325 x 115 x 40	850	4030618303336	AAA905c002	21-04-09-16	3701.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1190	4030618303343	AAA905c002	21-04-09-16	3701.050
60	150	410	410 x 150 x 68	1710	4030618303350	AAA905c002	21-04-09-16	3701.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3290	4030618312338	AAA905c002	21-04-09-16	3701.080

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。