

## BASEPLEX 入子·醋酸纤维素，红色

EH 3966.



## 产品描述

BASEPLEX醋酸纤维素插入物（3966系列），其硬度大约为0.68 Shore D是硬质刀片。防油和防油，该红色插件的尺寸范围从D25mm到D50mm。

产品特点:


- BASEPLEX醋酸纖維素插件
- 红色的
- 硬的
- 耐油脂
- 尺寸從D25mm到D50mm

## 材质

入子

- 醋酸纤维素，红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性

## 订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
25	27 x 27 x 25	13	4030618304180	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3966.025</a>
30	33 x 33 x 26	21	4030618304197	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3966.030</a>
40	45 x 45 x 30	44	4030618304203	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3966.040</a>
50	55 x 55 x 32	77	4030618304210	AAA905c002	21-04-09-16	<a href="#">3966.050</a>

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

## 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。