

## Upínací kameny pro T-drážku

1131.700




### Popis produktu

#### Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Systém	Rozměry			Obj. č.
	$l_1$	$l_2$ [mm]	$l_3$	
V70	69	14,5	40	1131.700

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.