

## Podsuvné podložky • DIN 6372

22290.0006



### Popis produktu

Podsuvné podložky (vroubkované podložky) jsou vyrobeny podle DIN 6372. Pro lepší manipulaci jsou po celém obvodu podsuvné podložky rýhované.

### Materiál

- Zušlechťená ocel, kalená, bryňovaná

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

| Velikost | Rozměry |                |                |     |   | Obj. č.    |
|----------|---------|----------------|----------------|-----|---|------------|
| [mm]     | b       | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l   | s |            |
| 6        | 6,4     | 22             | 16             | 0,8 | 6 | 22290.0006 |

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.