

## Podsvné podložky • DIN 6372

22290.0012



### Popis produktu

Podsvné podložky (vroubkované podložky) jsou vyrobeny podle DIN 6372. Pro lepší manipulaci jsou po celém obvodu podsvné podložky rýhované.

### Materiál

- Zušlechtná ocel, kalená, brynýrovaná

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Velikost	Rozměry					Obj. č.
[mm]	b	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	s	
12	13	40	30	1,8	9	22290.0012

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.