

Pouzdra • s přírubou, pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami 22400.0312



Popis produktu

Pro použití u tenkých materiálů, např. v automobilovém průmyslu, při výrobě přístrojů, zásobníků a v letectví.




Pouzdra se používají pro rychlou a bezpečnou fixaci či zajištění v kombinaci s čepem s kuličkami samojistnými EH 22340., EH 22350., EH 22370. a EH 22380. a s čepem s odpruženými kuličkami EH 22400.

Styčná plocha příruby zajišťuje optimální rozložení sil u dílu s tenkou tloušťkou stěny. Všechna provedení jsou korozivzdorná a odolná proti opotřebení.

Materiál

- Nerez 1.4305

Výkres s rozměry




Obr. 1

Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry												Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	[g]	
H11		-0,05	-0,1		[mm]							
s oválnou přírubou – obrázek 1												
12	15	19	18,9	4,5	27	15,2	24,5	40	24	30	33	22400.0312

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.