

Podpěry • kolíkové

22680.0404




Popis produktu

Použitelná jako stabilní a přesná podpěra nebo doraz. Kolíkové provedení umožňuje obrábění dílu s opěrným bodem ve zúženém místě.
Dosedací plocha indukčně kalená a broušená.


Materiál

- Zušlechtěná ocel, kalená, brynýrovaná

Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2

Informace pro objednání

l_1 $\pm 0,01$	d_1	Rozměry				d_3	SW	Utahovací moment max.		Obj. č.
		d_2	l_2	l_3	[mm]		[mm]	[Nm]	[g]	
s vnějším závitem – obrázek 1										
30	M6	4	8	15	11	10	7	12	22680.0404	

s vnějším závitem – obrázek 1

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.