

Upínací šrouby • s čípkem z plastu

22760.0706



Popis produktu

Upínací šrouby mohou být použity k šetrnému sevření nebo upnutí vřeten, os, hřídelí a dílů s dokončeným povrchem.

Materiál

Čep

- Termoplast POM, bílý

Šroub

- Nerez 1.4305

Další informace

Další produkty

- Upínací šrouby, s čípkem z mosazi

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry				SW	min. max.			Obj. č.
d ₁	l ₁	l ₂	d ₂	[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
Nerez								
M10	41,9	1,9	6,5	5	-30	80	17	22760.0706

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.