

Středící čepy

23110.0520




Popis produktu

Středící čepy jsou určeny pro vystředění přípravků na paletě.


Materiál

- Legovaná ocel, tvrzená, broušená



Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d h6	Rozměry	l		Obj. č.
	[mm]		[g]	
25		35	118	23110.0520

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.