

Naváděcí pouzdra • s prstencem, DIN 172 A

23112.0062



Popis produktu

Slouží např. ve vrtacích přípravcích jako vedení a zabezpečují opakovaně požadovanou přesnost.

Tvrzená a broušená pouzdra lze použít jako vrtací pouzdra nebo vedení hřídelí pro jejich odolnost proti opotřebení.

Materiál

- Cementační ocel, tvrzená

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry						Montážní otvor	Obj. č.	
d_1	l_1	d_2	d_3	l_2	r	D		
F7		n6				H7		
[mm]							[g]	
6	20	10	13	3	1,5	10	8,8	
								23112.0062

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.