

## Naváděcí pouzdra • s prstencem, DIN 172 A

23112.0168



### Popis produktu

Slouží např. ve vrtacích přípravcích jako vedení a zabezpečují opakovaně požadovanou přesnost.

Tvrzená a broušená pouzdra lze použít jako vrtací pouzdra nebo vedení hřídelí pro jejich odolnost proti opotřebení.

### Materiál

- Cementační ocel, tvrzená

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

| $d_1$<br>F7 | $l_1$ | Rozměry     |       |       |   | Montážní otvor<br>D<br>H7 |     | Obj. č.    |
|-------------|-------|-------------|-------|-------|---|---------------------------|-----|------------|
|             |       | $d_2$<br>n6 | $d_3$ | $l_2$ | r | D<br>[mm]                 | [g] |            |
|             |       | [mm]        |       |       |   |                           |     |            |
| 16,5        | 36    | 26          | 30    | 4     | 2 | 26                        | 93  | 23112.0168 |

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

#### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

#### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.