

## Naváděcí pouzdra • bez prstence, DIN 179 A

23112.0601



### Popis produktu

Slouží např. ve vrtacích přípravcích jako vedení a zabezpečují opakovaně požadovanou přesnost.

Tvrzená a broušená pouzdra lze použít jako vrtací pouzdra nebo vedení hřídelí pro jejich odolnost proti opotřebení.

### Materiál

- Cementační ocel, tvrzená

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

| Rozměry        |                |                |   | Montážní otvor | [g] | Obj. č.    |
|----------------|----------------|----------------|---|----------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | r | D              |     |            |
| F7             |                | n6             |   | H7             |     |            |
| [mm]           |                |                |   | [mm]           |     |            |
| 10             | 20             | 15             | 2 | 15             | 15  | 23112.0601 |

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

#### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

#### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.