

## Naváděcí pouzdra • bez prstence, DIN 179 A

23112.0604



### Popis produktu

Slouží např. ve vrtacích přípravcích jako vedení a zabezpečují opakovaně požadovanou přesnost.

Tvrzená a broušená pouzdra lze použít jako vrtací pouzdra nebo vedení hřídelí pro jejich odolnost proti opotřebení.


### Materiál

- Cementační ocel, tvrzená

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	r	Montážní otvor D H7 [mm]	 [g]	Obj. č.
F7	[mm]	n6				
10,1	20	18	2	18	27	23112.0604

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

#### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

#### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.