

Naváděcí pouzdra • bez prstence, DIN 179 A

23112.0628



Popis produktu

Slouží např. ve vrtacích přípravcích jako vedení a zabezpečují opakovaně požadovanou přesnost.

Tvrzená a broušená pouzdra lze použít jako vrtací pouzdra nebo vedení hřídelí pro jejich odolnost proti opotřebení.


Materiál

- Cementační ocel, tvrzená

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	Rozměry	d ₂	r	Montážní otvor		Obj. č.
F7	l ₁	n6		D	[g]	
	[mm]			H7		
				[mm]		
12,5	36	22	2	22	69	23112.0628

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.