

Naváděcí pouzdra • bez prstence, DIN 179 A

23112.0640



Popis produktu

Slouží např. ve vrtacích přípravcích jako vedení a zabezpečují opakovaně požadovanou přesnost.

Tvrzená a broušená pouzdra lze použít jako vrtací pouzdra nebo vedení hřídelí pro jejich odolnost proti opotřebení.

Materiál

- Cementační ocel, tvrzená

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| Rozměry | | | | Montážní otvor | | Obj. č. |
|----------------|----------------|----------------|---|----------------|-----|------------|
| d ₁ | l ₁ | d ₂ | r | D | [g] | |
| F7 | | n6 | | H7 | | |
| [mm] | | | | [mm] | | |
| 14 | 16 | 22 | 2 | 22 | 27 | 23112.0640 |

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.