

## Kameny volné • DIN 6323

23120.0018




### Popis produktu

K navedení a vyrovnání upínacích přípravků na pracovním stole stroje s T-drážkami dle DIN 650. Oproti našroubovaným, přesahujícím, pevným a plochým kamenům pro T-drážku mají výhodu, že nemohou poškodit pracovní stůl stroje. Při použití hrubší síly dojde pouze k jejich posunutí.

### Materiál

- Ocel, tvrzená, bryňrovaná, broušená


### Výkres s rozměry





### Informace pro objednání

Velikost T-drážky Přípravek $b_1$ $h_6$ [mm]	Velikost T-drážky Stroj $b_2$ $h_6$ [mm]	Rozměry			[g]	Obj. č.
		$h_1$	$h_2$	$l$		
provedení A, $b_1 > b_2$ – obrázek 1						
20	18	14	5,5	32	65	23120.0018

### Příklad použití





## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.