

## Upínky • DIN 6315 B tvar U

23150.0028



## Popis produktu

Tato upínka (upínací čelist) ve tvaru U dle DIN 6314 B se používá především pro mechanické upínání obrobků.

## Materiál

- Zušlechtěná ocel, lakovaná

## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

| Jmenovitý rozměr<br>$b_1$<br>[mm] | $l_1$ | a  | Rozměry       |       |       | Pro šrouby |         | 🔩<br>[g] | Obj. č.    |
|-----------------------------------|-------|----|---------------|-------|-------|------------|---------|----------|------------|
|                                   |       |    | $b_2$<br>[mm] | $b_3$ | $b_4$ | [mm]       | [palec] |          |            |
| 26                                | 315   | 40 | 66            | 20    | 10    | M24        | 1       | 3802     | 23150.0028 |

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.