

## Upínky • DIN 6315 B tvar U

23150.0030



## Popis produktu

Tato upínka (upínací čelist) ve tvaru U dle DIN 6314 B se používá především pro mechanické upínání obrobků.

## Materiál

- Zušlechtěná ocel, lakovaná

## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

Jmenovitý rozměr $b_1$ [mm]	$l_1$	a	Rozměry			Pro šrouby		🔩 [g]	Obj. č.
			$b_2$ [mm]	$b_3$	$b_4$	[mm]	[palec]		
26	500	50	66	20	10	M24	1	7640	23150.0030

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.