

Upínky • DIN 6315 B tvar U

23150.0036



Popis produktu

Tato upínka (upínací čelist) ve tvaru U dle DIN 6314 B se používá především pro mechanické upínání obrobků.

Materiál

- Zušlechtěná ocel, lakovaná

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Jmenovitý rozměr b ₁ [mm]	Rozměry					Pro šrouby		Obj. č.	
	l ₁	a	b ₂	b ₃	b ₄	[mm]	[palec]		
33	400	50	74	20	12	M30	1 1/4	6458	23150.0036

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.