

Svislé rychloupínače • se svislou nohou

23330.0014



Popis produktu

Pákové rychloupínače se vyznačují optimálním poměrem síly / zdvihu a snadnou manipulací. To umožňuje jejich nasazení v mnoha oblastech.

Pákové rychloupínače se používají v kovodělném průmyslu k upnutí dílu při vrtání, svařování, ohýbání, broušení, testování a montáži nebo ve dřevozpracujícím a plastikářském průmyslu na přípravcích pro vrtání, lepení, dělení a frézování.

Princip funkce kloubů a pák rychloupínače umožňuje široké a rychlé otevření upínače. Zaručuje v uvolněném stavu upínače zcela volné vyjmutí obrobku. Vysoký délkový poměr jeho pák přináší vysokou upínací sílu při nepatrné ovládací síle. Upínač je při upnutí obrobku samosvorný, zůstává zajištěný, což zabraňuje jeho rozevření během obrábění.

Pákové rychloupínače jsou vyrobeny z hodnotných komponentů a jsou určeny pro dlouhodobě bezúdržbový provoz.

Ergonomické 2-komponentní držadlo odolné olejům s neklouzavým jemným povrchem a svou velkou plochou úchopu umožňuje vysoký komfort obsluhy.

Rychle přestavitelné přítlačné šrouby jsou opatřeny zajištěním proti ztrátě.

Materiál

Upínač

- Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Nýty

- Nerez

Držadlo

- plast

Přítlačný šroub

- Ocel, zušlechťená, pozinkovaná

Tlačná krytka


- Pryž, černá

Další informace


Odkazy

Náhradní přítlačné šrouby jsou dostupné v e-shopu jako příslušenství.


Výkres s rozměry




23330.0013




23330.0014




23330.0015



23330.0016





23330.0017



Informace pro objednání

Velikost	Přítlačný šroub	Rozměry																		Přidrzná síla		α	Temperatura		Obj. č.		
		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₄	h ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	F ₁	F ₂		min.	max.			
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	min.	max.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]
4	M8 x 45	7,5	27	8	6	200	48	18	16,5	25	41	112	114	79	19	36	7,5	20	40	1,2	2,5	60°	-10	80	417	23330.0014	

Příslušenství

	d ₂ [mm]	 [g]	Obj. č.
Přítlačný šroub (náhradní díl rychloupínače)			
	M 8 x 45	38	23330.9005

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.