

Třmenové držáky • s podložkami

24310.0120



Popis produktu

Třmenové držáky se používají např. na dvířkách strojů, nábytku, dveřích skříněk, zásuvkách a zásuvkových jednotkách.

Třmenové držáky se vyznačují ergonomickou a stabilní konstrukcí a jednoduchým a nadčasovým designem.

Materiál

Držadlo

- Ocel, chromovaná


Podložka

- Zinkový tlakový odlitek, niklovaný

Montáž

Podložky zajišťují dobrou dosedací plochu s podkladem. Přesné podložky jsou volně přiložené.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	l ±0,5	d ₂	Rozměry					Obj. č.
			d ₃	h	r	t min.	[g]	
Ocel								
[mm]			[mm]					
10	88	M5	15	43	12	12	91	24310.0120

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.