

Sklopné rukojeti • otočné

24532.0123



Popis produktu

Materiál

Osový díl

- Nerez 1.4305

Držadlo

- Termoplast, černá, mat

Obsluha

Rukojeť je aretována v pracovní poloze. Pro sklopení rukojeti se musí rukojeť potáhnout ve směru osy a pak sklopit.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry								max. [°C]	[g]	Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ ~	l ₂	l ₃	l ₄ ~	l ₅			
[mm]										
Nerez										
23	M6	20	87	19,5	6	80	10,5	110	111	24532.0123

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.