

## Ruční kola • DIN 950 slitina Al 24590.0205



### Popis produktu

Náboj je obrobený, vñec ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný, neobrobené plochy jsou čistě otryskány.

### Materiál

#### Ruční kolo

- Slitina Al

#### Rukojeť DIN 98 EH 24460. otočná

- Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná

### Montáž

Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

### Další informace

#### Další produkty

- Přítlačné podložky
- Rukojeti otočné, DIN 98

### Výkres s rozměry



Poloha drážky v náboji se může lišit od vyobrazení.

### Informace pro objednání

Rozměry								Počet ramen z	Odpovídající rukojeť DIN 39 / DIN 98	[g]	Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>				
[mm]									[mm]		
bez drážky, s otočnou rukojetí EH 24460., namontovanou, provedení B-F/G (dřívě: D 4) – obrázek 2											
100	10	26	M6	16	33	17	49	3	16	210	24590.0205

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.